




- 注 ① 本製品の納入形態はトレー梱包となります。(1トレー=49個入り)
② 製品には性能に影響の無い範囲で製造工程における傷や打痕がつく事があります。
また、モールド樹脂には黒点等が発生する場合があります。
③ 各端子No. については背あわせ状に構成された隣接するリード2組(合計4リード)が1ラインとなります。
④ 本製品の位置ズレ吸収量は±0.3mm maxです。
⑤ () 内寸法は参考値を示します。
⑥ ロット刻印は図示の内、何れか1箇所への表示となります。
⑦ UL(ファイルNo. E52653)認定品
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品
TUV(認証No. R50275872)認定品



2	銅合金	接触部：金めっき0.1μm		4	ポリスチレン樹脂		
		実装部：すずめっき1.0μm					
		下地：ニッケルめっき1.0μm					
1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0		3	りん青銅	全体：すずめっき3.0μm	
部番	材質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考	
UNITS mm		SCALE 2 : 1		訂 正 記 事		設 計	
		△の数 1		DIS-F-00005794		AK. IWAHORI	
		検 図 : KI. HIROKAWA		図番 : ADC3-347264-00		検 図 : HT. YAMAGUCHI	
		設 計 : DK. AIMOTO		製品名 : FX30B-2P-3.81DSA30			
		製 図 : DK. AIMOTO		製品コード : CL570-3300-2-00			
						年月日 20200212	

