

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△							△				
△							△				
適用規格											
定 格	使用温度範囲		-55℃～85℃(注1)			保存温度範囲		-10℃～60℃(注2)			
	電 圧		AC 125 V			使用湿度範囲		40%～80%			
	電 流		0.5 A			保存湿度範囲		40%～70%(注2)			
性 能											
	項 目		試 験 方 法			規 格			QT	AT	
構 造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示		目視にて確認する。						○	○	
電 気 的 性 能	接触抵抗		100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			45 mΩ以下			○	—	
	低電圧、低電流下の接触抵抗		20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。			55 mΩ以下			○	—	
	絶縁抵抗		DC 250 Vで測定する。			100 MΩ以上			○	—	
	耐電圧		AC 300 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—	
機 械 的 性 能	繰り返し動作		500 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	耐振性		周波数 10～55 Hz、全振幅 1.52 mm、3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、正弦半波 3方向各 3 回試験する。						○	—	
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	温度サイクル		温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→10→15→30→10→15 分 を 5 サイクル試験する。						○	—	
	塩水噴霧		濃度 5% の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下			○	—	
	硫化水素		濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—	
	はんだ耐熱性		はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間 はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内			外観の変形及び端子などに著しいガタのないこと。			○	—	
	はんだ付け性		はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95%以上が新しいはんだでぬれていること。			○	—	
備考											
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。						製 図		担 当	検 図	承 認	出 図
						HIF 04.03.15 鈴木		HIF 04.3.15 中村	HIF 04.3.15 山口	HIF 04.3.15 大川	
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 FX2BA-**PA-1. 27DSA(71)		
旧CL CL			図番 SLC4-151044-21			製品コード CL572			1 1		