







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


TO
PCK



推奨ランドパターン寸法図（実装面側）



A-A(10:1)



ユニバーサル寸法表


製品名	製品コード	極数	6	A	B	C	D	E
FX6- 20S-0.8SV(93)	CL576-0101-8-93	20	○	15.8	12.95	10.9	7.2	11.2
FX6- 40S-0.8SV(93)	CL576-0103-3-93	40	○	23.8	20.95	18.9	15.2	19.2
FX6- 50S-0.8SV(93)	CL576-0104-6-93	50	-	27.8	24.95	22.9	19.2	23.2
FX6- 60S-0.8SV(93)	CL576-0105-9-93	60	○	31.8	28.95	26.9	23.2	27.2
FX6- 80S-0.8SV(93)	CL576-0107-4-93	80	○	39.8	36.95	34.9	31.2	35.2
FX6-100S-0.8SV(93)	CL576-0108-7-93	100	○	47.8	44.95	42.9	39.2	43.2

- 注 1) HRSマークは任意の面1箇所に表示します。
2) SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX0.1mmとします。
3) 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
4) 本品は吸着テープ付き仕様とし、テープ位置等の詳細は梱包仕様図を参照願います。
5) 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
6) 「○」は、現在取扱っている製品です。
7 () 内寸法は、参考値を示します。

1	PPS樹脂	ライトブラウン,UL94V-0	2	りん青銅	接触部: 金めっき0.1μm min 実装部: 純すずめっき1μm min 下地: ニッケルめっき2μm min
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考
備考 REMARKS			製 図 DRAWN HIF 04.07.28 岡山		
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL			図 番 DRAWING NO. ADC3-071177-23 HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		
製品名 PART NO. FX6-**-0.8SV(93)			承認 APPROVED HIF 04.12.03 小沢		
製品コード CODE NO. CL576			出 図 RELEASED HIF 04.12.03 小沢		


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
PCK




△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE
△				△			
△				△			
△				△			

リール状態寸法図



吸着用テープ部詳細寸法図



エンボステープ、リール寸法表

製品名	製品コード	極数	2	A	B	C	D	E	F
FX6- 20S-0.8SV(93)	CL576-0101-8-93	20	○	10.2	16.2	11.5	—	24	24.4
FX6- 40S-0.8SV(93)	CL576-0103-3-93	40	○	18.2	24.2	20.2	40.4	44	44.4
FX6- 50S-0.8SV(93)	CL576-0104-6-93	50	—	22.2	28.2	20.2	40.4	44	44.4
FX6- 60S-0.8SV(93)	CL576-0105-9-93	60	○	26.2	32.2	20.2	40.4	44	44.4
FX6- 80S-0.8SV(93)	CL576-0107-4-93	80	○	34.2	40.2	26.2	52.4	56	56.4
FX6-100S-0.8SV(93)	CL576-0108-7-93	100	○	42.2	48.2	34.2	68.4	72	72.4

2	ポリエステル	(カバーテープ)	4	ポリイミド	(吸着用テープ)
1	ポリスチレン	(エンボステープ)	3		(コネクタ)
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考	REMARKS		製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
			承認 APPROVED	出図 RELEASED	
			梱包仕様図		
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-071177-23	製品名 PART NO. FX6-**-0.8SV(93)	製品コード CODE NO. CL576		
単位 UNITS mm	尺度 SCALE FREE	単位 UNITS mm			

注 1 1リールの製品数は1000個梱包とします。
2 「○」は、現在取扱っている製品です。
3 20極のエンボステープには精円（正面図下側）のパイロット穴が存在しないため、D寸法はありません。
4 部番④は実装時の吸着用テープです。
実装後、コネクタ嵌合前に必ずお客様にて取り外し願います。