


Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
1	RE-F-09504	04.02.27			
1	RE-F-09610	04.03.31			

推奨ランドパターン寸法図 (実装面側 2:1)






コネクタ・推奨ランドパターン寸法表


製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV6(91)	CL578-0601-3-91	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV6(91)	CL578-0603-9-91	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV6(91)	CL578-0605-4-91	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV6(91)	CL578-0606-7-91	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV6(91)	CL578-0607-0-91	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX 0.1mmとします。
2 本品の納入形態はマガジン梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。

1,3	PPS樹脂	ライトブラウン	UL94V-0	2	りん青銅	接線部: 金めっき 0.1μm min 実装部: 純すめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min
部番	材質	処理	備考	部番	材質	
備考	REMARKS					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-151090-21	製品名 PART NO. FX8C-*P-SV6(91)	設計 DESIGNED HIF 03.12.22 中村	検図 CHECKED HIF 03.12.22 大川	承認 APPROVED HIF 03.12.22 大川	出図 RELEASED
単位 UNITS mm	尺度 SCALE FREE	製品コード CODE NO. CL578				



訂正記号	訂正記事	検査国	年月日	Δの数
DESCRIPTION OF REVISIONS	DESCRIPTION OF REVTSIONS	BY CHKCD	DATE	COUNT
△			.	△
△			.	△
△			.	△



納入形態 (マガジン梱包)

極数 (極)	60	80	100	120	140
製品入り数 (個)	21	17	14	12	10

2	PVC樹脂	(ストッパー)	1	PVC樹脂	(スティック)	3	(コネクタ)
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考		
備考 REMARKS							
梱 包 仕 様 図							
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	 図番 DRAWING NO. ADC3-151090-21	製品名 PART NO. FX8C-※※P-SV6 (91)		製品コード CODE NO. CL578		単位 UNITS FREE mm	
尺度 SCALE 1/8"		製造 製図 設計 検図 承認 出図 DRAWN DESIGNED CHECKED APPROVED RELEASED HIF 03.12.22 鈴木 HIF 03.12.22 中村 HIF 03.12.22 大川 HIF 03.12.22 大川					

TO	PCK			
----	-----	--	--	--