

訂正記号		訂正記号		訂正記号		訂正記号	
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図	年月日	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図	年月日
		BY CHKD	DATE	COUNT		BY CHKD	DATE
△			・	△			・
△			・	△			・
△			・	△			・







图 法 寸 板 基 凝 推




製品名	製品コード	種数	A	B	種性キ一満
HIF3FB-10DA-2.54DSA(71)	CL616-0201-7-71	10	17.27	10.16	1
HIF3FB-16DA-2.54DSA(71)	CL616-0203-2-71	16	24.89	17.78	なし
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)	CL616-0204-5-71	20	29.97	22.86	
HIF3FB-26DA-2.54DSA(71)	CL616-0205-8-71	26	37.59	30.48	
HIF3FB-30DA-2.54DSA(71)	CL616-0206-0-71	30	42.67	35.56	
HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)	CL616-0207-3-71	34	47.75	40.64	
HIF3FB-40DA-2.54DSA(71)	CL616-0208-6-71	40	55.37	48.26	
HIF3FB-50DA-2.54DSA(71)	CL616-0209-9-71	50	68.07	60.96	
HIF3FB-60DA-2.54DSA(71)	CL616-0210-8-71	60	80.77	73.66	

左右各1つ

① 極性キャパシタは製品により数値が異なります。

② スタンバイオフは製品により数値が異なります。

③ ()内寸法は、参考値を示します。



1	PBT樹脂	□□	UL94V-0	2	銅合金	接 触 部：金めっき 0.2μm min デイヤ部：珪素めつき 2μm min 下 地：ニッケルめつき 2.5μm min					
部番	材 質	処 理	備 考	郵番	材 質	担 当	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	出 発 RELEASED	考 考
REMARKS							HIF 04.02.13 鈴木	HIF 04.2.13 中村	HIF 04.2.13 山口	HIF 04.2.13 大川	
旧製品コード CODE NO. (OLD)		図番 DRAWING NO.		製品名 PART NO.		HIF3FB- *DA-2.54DSA(71)					
R 度 SCALE FREE		ADC3-152417-21		製品コード CODE NO.							
単位 UNITS mm		HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		1/1 CL616							