

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△				.	△				.
△				.	△				.

準処規格									
定 格	電 圧 (1)	1-60	AC 250 V			適合ケーブル			
	電 流 (1)	1-60	1 A			使用温度範囲		-55℃ ~ +85℃	
	電 力								
	特 殊 性								

性 能										
No.	項 目 名 称	条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理	ADC DC 3-19234 及び準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表 示	同 上				-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-202-302	-	1000	MΩ	○	
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。		MIL-STD-202-307	-	15	mΩ	○	
	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
5	耐 電 圧	AC DC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			MIL-STD-202-301	-	-	-	○	
6	ローレベルサーキット	DC 20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ		
7	ドライサージ性能	DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			-		gf		
				規格値を満足すること。				kgf		
9	耐 湿 性	温度40±2℃湿度90~95% 96時間で			高湿時	MIL-STD-202	-	MΩ		-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後	703B/1000	-	MΩ	○	-
10	耐 振 性	周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 Gで2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202-201A	-	-	-	○	-
11	耐 衝 撃 性	加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202-213B	-	-	-	○	-
12	耐 温 度 サ イ ク ル	-65~+125℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202-107D	-	-	-	○	-
13	寿 命	コンタクト	500 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。			-	15	mΩ	○	-
		コンタクト	同 上			-		mΩ		-
14	耐 腐 食 性	5%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			MIL-STD-202-101D	-	-	-	○	-
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-

備 考	製 図				担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。				製 品 規 格 表		製品名 HIF3H-60P-254W			
旧 CL	CL	図 番		製 品 コード					
旧 図	SLC4	SLC4-19234-		CL 618-0187-0-					

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

技書規122