

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		
△						. .		△						. .		
△						. .		△						. .		
準 処 規 格																
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 2	AC 250V DC V			適合ケーブル									
		電 流 (1)	1 ~ 2	2 A			使用温度範囲		℃ ~ ℃							
		電 力														
		特 殊 性														
性 能																
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT				
1	形状・材質・処理		ADC DC 4 19574 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○				
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○				
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-202 -302	1000	-	MΩ	○					
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-	-	mΩ						
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-	-	mΩ						
5	耐 電 圧		AC DC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					-	-	-						
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-	-	mΩ						
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				MIL-STD-202 -301	-	-	-	○					
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-	-	gf						
			規格値を満足すること。							kgf						
9	耐 湿 性		温度 40±2℃湿度 90~95% 96 時間で				MIL-STD-202 -103B	1000	-	MΩ	○	-				
			絶縁抵抗は規格値以上のこと。													
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-		-				
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-		-				
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85 ℃, 5 サイクル, 合計 2.5 時間の試験 後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-202 -102A	-	-	-	○	-				
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-	-	mΩ		-				
		コンタクト	同 上					-	-	mΩ		-				
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-				
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-				
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-				
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図				
							PC技 85.12.21 秋山	PC技 85.12.21 秋山	PCC 85.2.18 佐藤	山 85.3.12 本間	山 85.3.12 本間					
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製品規格表		製品名		A2A-2S-254F						
旧 CL		CL		図 番		SLC4-19574-		製 品 コード		CL 620-0517-0-						
旧 図		SLC4														

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
注(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 ○: 適応項目

形別
配布先
