

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.

準 処 規 格													
定 格	電 圧 (1)	1 ~ 18	AC 200 V DC V			適合ケーブル	AWG 26 ~ 36						
	電 流 (1)	1 ~ 18	2 A			使用温度範囲	-55 ℃ ~ +85 ℃						
	電 力												
	特 殊 性												

性 能											
No.	項 目 名 称		条 件		試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC 4-21398 及び 準拠規格に適合のこと。			-	-	-	○	○	
2	表 示		同 上			-	-	-	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 V で測定し規格値以上のこと。		MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○		
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC A で測定し規格値以下のこと。			-		mΩ			
		コ ン タ ク ト	DC A で測定し規格値以下のこと。			-		mΩ			
5	耐 電 圧		AC 650 V で1分間印加して電圧破壊のないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○		
6	ローレベルサーキット		DC 20mV 以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			-		mΩ			
7	ドライサージ性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。			-	-	-			
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			-		gf			
		規格値を満足すること。					kgf				
9	耐 湿 性	温度 40±2 ℃ 湿度 90~95% 96 時間で		高温時			-	MΩ		-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。		乾燥後	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-	
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			-	-	-		-	
11	耐 衝 撃 性		加速度 G の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			-	-	-		-	
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85 ℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。			-		mΩ		-	
		コ ン タ ク ト	同 上			-		mΩ		-	
14	耐 腐 食 性		% の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-		-	
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-		-	
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-		-	

備 考					製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。				製 品 規 格 表		製品名		A3B-18D-2C	
旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-21398-		製 品 コード	CL621-0311-0-		
旧 図	SLC4 -									

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
注(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 ○: 滴田頂目

