

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					.	△					.
△					.	△					.

準 処 規 格												
定 格	電 圧 (1)	1 ~ 28	AC 200 V DC V			適合ケーブル	AWG 26 ~ 36					
	電 流 (1)	1 ~ 28	2 A			使用温度範囲	- 55 °C ~ + 85 °C					
	電 力											
	特 殊 性											

性 能											
No.	項 目 名 称		条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC4-21401 及び 準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 V で測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC A で測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
		コ ン タ ク ト	DC A で測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
5	耐 電 圧		AC DC 650 V で 1 分間印加して電圧破壊のないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	
6	ローレベルサーキット		DC 20mV 以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ		
7	ドライサージ性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				-		gf		
			規格値を満足すること。						kgf		
9	耐 湿 性	温度 40±2 °C 湿度 90~95% 96 時間で			高湿時		-	MΩ		-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
11	耐 衝 撃 性		加速度 G の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
12	耐 温 度 サ イ ク ル		- 55 ~ + 85 °C, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				-		mΩ		-
		コ ン タ ク ト	同 上				-		mΩ		-
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-

備 考						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。					製 品 規 格 表		製品名 A3B-28D-2C			
旧 CL		CL - - -		図 番	SLC4-21401-		製 品 コード	CL621-0314-9-			
旧 図		SLC4 - - -		番							

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
注(2)QT：認定試験 AT：製品検査 O：適用項目

