

△の数		訂正記事		担当検図		年月日		△の数		訂正記事		担当検図		年月日	
△								△							
△								△							

準処規格																
定 格	電 圧 (1)	1~18	AC 200 V DC V			適合ケーブル	AWG 26~36									
	電 流 (1)	1~18	2 A			使用温度範囲	-55℃~+85℃									
	電 力															
	特 殊 性															

性 能															
No.	項 目 名 称		条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT				
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC4-81492 及び準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○	○				
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○				
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○					
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ						
		コ ン タ ク ト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ						
5	耐 電 圧		AC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○					
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ						
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-						
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				-		gf						
			規格値を満足すること。						kgf						
9	耐 湿 性	温度 40±2℃湿度 90~95% 96 時間で			高温時	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-				
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後										
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-				
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-				
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				-		mΩ		-				
		コ ン タ ク ト	同 上				-		mΩ		-				
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-				
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-				
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-				

備 考	製 図					担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。					製 品 規 格 表		製品名 A4B-18S-2C		

旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-81492-	製 品 コード	CL622-0309-5-
旧 図	SLC4	-	-				

注 (1) 「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目