

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設語検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設語検図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・







圖 法 寸 板 基 梁 推

[illegible]

出 1 2 極性スロット、極性キー取付部は製品により数値が異なりますので、上表をご参照下さい。

3 **スペース** 部は極数により右に移動します。

4 10、50、60、64極は2種類ありますので①、②、2、2をご確認の上、ご使用下さい。

5. 表中の()内寸法は、□ツク開放寸法を示します。

6 ※※ 問題に示す。

7 図中の()内寸法は、参考値を示します。

3	ステンレス		4	黄銅	接 触 部：金めっきフラッシュ フィップ部：純すめっき2μm min. 下 地：ニッケルめっき2.5μm min.
1,2	PBT樹脂	□	UL94V-0		
部番	材 質	処 理	考 考	材 質	処 理, 備 考
備考	REMARKS				
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	 尺 度 SCALE FREE 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC3-152864-22	製品名 PART NO. BA HIF3BB-**-PA-2.54DSA(72) BD		
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品コード CODE NO. CL610			