


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					. .
△					. .
△					. .







プレスフィット断面図　A－A（50：1）



推奨基板寸法図

基板条件
　基板厚　　…２．４±０．２
　推奨スルーホール条件…キリ径　：φ０．９±０．０２５
　　仕上り径：φ０．８±０．０８
　　鋼めっき：３０～８０μｍ





製品名	製品コード	極数	A	B	C	D 4	1 極性スロット	2 極性キー取付部
HIF3BD-10P-2.54PFA-2(71)	CL610-2015-5-71	10	32.0	17.5	10.16	28.14(51.1)	中央1つ	なし
HIF3BA-16P-2.54PFA-2(71)	CL610-2000-8-71	16	39.6	25.1	17.78	35.74(58.7)		左右各1つ
HIF3BA-20P-2.54PFA-2(71)	CL610-2001-0-71	20	44.7	30.2	22.86	40.84(63.8)		
HIF3BA-26P-2.54PFA-2(71)	CL610-2002-3-71	26	52.3	37.8	30.48	48.44(71.4)		
HIF3BA-30P-2.54PFA-2(71)	CL610-2003-6-71	30	57.4	42.9	35.56	53.54(76.5)		
HIF3BA-34P-2.54PFA-2(71)	CL610-2004-9-71	34	62.5	48.0	40.64	58.64(81.6)		
HIF3BA-40P-2.54PFA-2(71)	CL610-2005-1-71	40	70.1	55.6	48.26	66.24(89.2)		
HIF3BA-50P-2.54PFA-2(71)	CL610-2006-4-71	50	82.8	68.3	60.96	78.94(101.9)	左右各1つ	

注　1 2　極性スロット、極性キー取付部は製品により数が異なりますので、上表をご参照下さい。
　　3　４０芯のスペーサー位置は右に移動します。また２６芯以下はスペーサーはありません。
　　4　（　）内寸法は、ロック開放寸法を示します。
　　5　※※は極数を示します。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

部番	材質	処理，備考
3	ステンレス鋼	
1、2	PBT樹脂	クロ　UL94V-0
4	銅合金	接触部：金めっき 0.2μm min. ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄ部：金めっき フラッシュ 下　地：ﾆｯｹﾙめっき 2.5μm min.

備考 REMARKS

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
HIF 06.01.11 中村	HIF 06.01.11 中村	HIF '06.1.11 小沢	H.I.F '06.1.12 大川	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	尺度 SCALE FREE 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC3-156151-21	製品名 PART NO. HIF3B#-**P-2.54PFA-2(71)
		HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品コード CODE NO. CL610

TO
PCK

FORM NO.233