



推奨ランドパターン (2:1)







12 推奨メタルマスク寸法 (2:1)
(推奨メタルマスク厚 $t=0.12\text{mm}$)




⑫ 推奨はんだプリフォーム (2:1)

- 数量: 4pcs / TH (8pcs / Conn)
- プリフォームサイズ: 3.2 x 1.6 x 0.8
- 位置: 以下を参照




- 注

 - ① ロットNo. は図示個所に記載しております。片側もしくは両側に記載しています。
 - ② コネクタ吸着エリアとなります。
 - ③ ①は参考寸法となります。
 - ④ 製造工程において微細な傷などが付く場合がありますが、製品の性能に影響はありません。
モールド樹脂に黒点等が発生する場合がありますが、品質に問題はありません。
 - ⑤ 銀メッキを使用しているため、大気中に長時間放置していると色がくすむ可能性があります。
 - ⑥ 本製品は点対称の形状であるため、実装の向きに規定はありません。
 - ⑦ 本製品はRoHS適合品となります。
 - ⑧ このエリアに部品を実装しないでください。
 - ⑨ このエリアに背の高さが4mmより大きい部品を実装しないでください。嵌合相手側インターホーサーの取り外しの際に障害となる可能性があります。
 - ⑩ 本製品の納入形態はエンボス梱包となります。1リール製品数量は250個となります。
 - ⑪ 梱包状態の製品の向きは任意の方向となります。
 - ⑫ 本製品はリフロー方式にて実装可能です。
はんだペースト塗布後、はんだ量を確認するため、
はんだブリフォームをご使用ください。
詳細に関しましてはデザインガイドライン (ETAD-F0804) を
ご参照ください。



						5	ポリエステル	(トップカバーテープ)									
						4	ポリスチレン	(エンボスキャリアテープ)									
2	黄銅	Ni 1.3μm + Ag 5.1μm			3	銅合金	接触部 : Au 0.76μm										
1	LCP	黒 UL94V-0					下地 : Ni 1.3μm										
NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS		NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS							
UNITS mm				SCALE 2 : 1				COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED		CHECKED		DATE	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED : TM. MATSUO				20211124				DRAWING NO. ADC-339733-00-02					
				CHECKED : TM. MATSUO				20211124				PART NO. IT-PM-2S-DIR					
				DESIGNED : AS. MATSUZAWA				20211123				CODE NO. CL0636-0600-7-00					
				DRAWN : NK. OOSHIMA				20210701				 1/2					

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包状態図 (Free)



リール状態寸法図 (Free)



HRS

DRAWING NO.	ADC-339733-00-02
PART NO.	IT-PM-2S-DIR
CODE NO.	CL0636-0600-7-00

2/2