



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



50 ペア / トレー
(トータル 100 ピン)



8 7 1 ピックアップ治具 / トレー



5 嵌合時 基板間高さ (SCALE FREE)



NOTES:

- () 寸法は参考値となります。
- 本製品は銀めっき仕様の為、大気中に長時間露出した場合、銀めっきが変色する可能性があります。
- 本製品は1ペア(2ピン)単位で使用する製品となります。
- 本製品はRoHS対応品となります。
- 5 本製品の嵌合時の基板間高さは10 $\pm$ 0.127mmとなります。
- 6 本製品は1トレーに50ペア(100ピン)入りとなります。
- 7 銀めっきの変色を避ける為、指で直接触ることはお避け下さい。トレーに同梱されているピックアップ治具を使用し、取り付けを行って下さい。
- 8 ピックアップ治具はインターポーザーピンの取り付けのみに使用し、使用後は廃棄して下さい。
- 9 本製品はアルミニウムバッグに最大250ペアが真空梱包され、段ボール1箱当たりに2つのアルミニウムバッグが梱包されます。

7 ピックアップ治具	4	LCP	赤, UL94V-0			
	3	黄銅	Ni3.5 μ m + Ag5.1 μ m			
	2	銅合金	接点部: Ni1.3 μ m + Au0.76 μ m	6	POLYSTYRENE	(トレーB)
	1	銅合金	接点部: Ni1.5 μ m + Ag5.1 μ m	5	POLYSTYRENE	(トレーA)
NO.		MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 4 : 1		COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS
						DESIGNED
						CHECKED
						DATE
						DRAWING NO.
						PART NO.
						CODE NO.

HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED : TM. MATSUO 20191226
CHECED : NH. TAMAI 20191226
DESIGNED : TF. SUGAWARA 20191226
DRAWN : TF. SUGAWARA 20191226

DRAWING NO. ADC-363781-11-00
PART NO. IT-PB-2P-10H(11)
CODE NO. CL636-0632-0-11

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

トレー梱包状態図 (トレーA)


(1:2)



ピックアップ治具

トレー梱包状態図 (トレーB)


(1:2)



トレーの重ね寸法

(1:2)

5.6 トレー A, B : 交互に積み重ねられます。




詳細図 A

詳細図 A

(1:1)

先端にテーパー形状がある方が上側

径の太い方が底側



HRS


DRAWING NO.	ADC-363781-11-00
PART NO.	IT-PB-2P-10H(11)
CODE NO.	CL636-0632-0-11

2/3

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

インターポザーピン 取り付け方法

(2:1)



HRS

DRAWING NO.	ADC-363781-11-00
PART NO.	IT-PB-2P-10H(11)
CODE NO.	CL636-0632-0-11

3/3