



Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△		..	△		..
△		..	△		..
△		..	△		..


A



推奨基板寸法図



B




C

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D
HIF3FB-60PA-2.54DSA(71)	CL616-0130-0-71	60	83.7	81.0	73.66	4.1
HIF3FBA-60PA-2.54DSA(71)	CL616-0142-0-71	60	83.7	81.0	73.66	26.96
HIF3FB-64PA-2.54DSA(71)	CL616-0131-3-71	64	88.78	86.1	78.74	4.1
HIF3FBA-64PA-2.54DSA(71)	CL616-0143-2-71	64	88.78	86.1	78.74	26.96

D

注 1 () 内寸法は、参考値を示します。



E

1	PBT樹脂	クロ	UL94V-0	2	黄銅	接 触 部 : 金めっき 0.2μm min テーパー部 : 純すめつき 2μm min 下 地 : ニッケルめつき 2.5μm min
---	-------	----	---------	---	----	--

部番

材 質

処 理 , 備 考

部番

材 質

処 理 , 備 考

部番

材 質

処 理 , 備 考

部番

材 質

処 理 , 備 考

部番

材 質

処 理 , 備 考

部番

材 質

処 理 , 備 考

TO	PCK		
----	-----	--	--

F

旧製品コード

CODE NO. (OLD)

CL

図番

DRAWING NO.

ADC3-153400-21

製品名

PART NO.

HIF3FBA-2.54DSA (71)

単位

mm

単位

mm

単位

mm

単位

mm

単位

mm

TO

PCK