Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







カン合状態図



注 1. SMT平坦度は0.1mmMAXとなります。
2. FPC基板に実装する場合は裏打ちの補強を行い、実装後のコネクタにたわみ等の負荷がかからない様にして下さい。
3. コネクタ抜去には専用の治具が必要となります。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
3	りん青銅	全面：金めっき 0.1μm min 下地：ニッケルめっき 2μm min	7	PS	黒
			6	ポリエステル	透明
2	LCP	UL94V-0 ， 黒	5	PS	透明
1	りん青銅	接触部：金めっき 0.3μm min リード部：金めっき 0.1μm min その他：ニッケルめっき 2μm min	4	りん青銅	全面：金めっき 0.1μm min 下地：ニッケルめっき 2μm min

UNITS mm	SCALE 5 : 1	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	KH. IKEDA	14.11.06
検図	MH. TSUCHIDA	14.11.06
設計	IO. DENPOUYA	14.11.06
製図	YJ. HAGA	14.10.23

図番：	ADC3-320369-04
製品名：	DF36-20S-0.4V(55)
製品コード	CL662-4039-3-55

△ 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



引き出し方向

C-C(FREE)



リール形状および寸法(FREE)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

5 テーピング仕様(FREE)



推奨パターン図



グランド部

推奨メタルマスク

厚さ:0.1mm
開口率:リード部 90%
グランド部 90%

製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
製品コード	CL662-4039-3-55
製 品 名	DF36-20S-0.4V(55)
納入数量	500pcs
納入者	ヒロセ電機(株)

注 4. 1リール500個巻きとなります。
5 JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
6. ( )内の寸法は参考寸法です。

図番:	ADC3-320369-04
製品名:	DF36-20S-0.4V(55)
製品コード	CL662-4039-3-55 △ 2/2