

| 適用規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |              |                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|----|
| 定 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 使用温度範囲     | -35℃ ～ 85℃(注1)  | 保存温度範囲       | -10℃ ～ 60℃(注3)     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 使用湿度範囲     | 20% ～ 80%(注2)   | 保存湿度範囲       | 40% ～ 70%(注2)(注3)  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 電 圧        |                 | 適合コネクタ       | DF81※-30S-0.4H(##) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 電 流        |                 | 適合電線         |                    |    |
| 性 能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 |              |                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 項 目        | 試 験 方 法         | 規 格          | QT                 | AT |
| 構造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 外観、構造及び仕上げ | 目視、寸法測定器にて測定する。 | 図面と合致していること。 | ○                  | ○  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 表示         | 目視にて確認する。       |              | ○                  | ○  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |              |                    |    |
| <div>△の数訂正記事設計検図年月日</div> <div>備考<br/>(注1)通電時の温度上昇を含みます。<br/>(注2)結露なきこと。<br/>(注3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、使用温湿度範囲が適用されます。<br/>試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用している。</div> <div>注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目 図番SLC4-340821-00</div> <div><div>HRS製品規格表製品名DF81-30P-LCH</div><div>ヒロセ電機株式会社製品コードCL662-8107-3-00</div></div> |            |                 |              |                    |    |