

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35℃ ～ 85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ 60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注2) (注3)	
	電 圧		適合コネクタ	DF81※-40S-0.4H (##)	
	電 流		適合電線		
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外觀、構造 及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
備考					
△の数			訂正記事	設計	検図
△					年月日
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。 (注2) 結露なきこと。 (注3) ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、使用温湿度範囲が適用されます。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用している。			承認	TS. SAKATA	12. 11. 12
			検 図	HS. OZAWA	12. 11. 12
			担 当	AH. MIYAZAKI	12. 11. 09
			製 図	AH. MIYAZAKI	12. 11. 09
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC4-345355-01	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF81-40P-LCH	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL662-8109-9-00	△ 1/1