

1

2

3

4

5


6

7

8

Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△		..	△		..
△		..	△		..
△		..	△		..


推奨基板寸法図



□0.5±0.04

0.5±0.08


(0.1)



1

0.25±0.05

製品名	製品コード	極数	A	B
A3- 4PA-2SV(71)	CL621-1000-6-71	4	4	2
A3- 6PA-2SV(71)	CL621-1001-9-71	6	6	4
A3- 8PA-2SV(71)	CL621-1002-1-71	8	8	6
A3-10PA-2SV(71)	CL621-1003-4-71	10	10	8
A3-12PA-2SV(71)	CL621-1004-7-71	12	12	10
A3-14PA-2SV(71)	CL621-1005-0-71	14	14	12
A3-16PA-2SV(71)	CL621-1006-2-71	16	16	14
A3-20PA-2SV(71)	CL621-1008-8-71	20	20	18
A3-24PA-2SV(71)	CL621-1010-0-71	24	24	22
A3-28PA-2SV(71)	CL621-1012-5-71	28	28	26
A3-32PA-2SV(71)	CL621-1014-0-71	32	32	30
A3-44PA-2SV(71)	CL621-1015-3-71	44	44	42
A3-50PA-2SV(71)	CL621-1016-6-71	50	50	48



注 1 SMTリード先端部の平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX. 0.15mm となります。
2 () 内寸法は、参考値を示します。

TO
PCK

1	PPS樹脂	ライトブラウン/UL94V-0	2	黄銅	接触部：金めっき0.2μm min. 実装部：金めっきフラッシュ 下地：ニッケルめっき2μm min.
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考
備考	REMARKS				
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-082599-21	製品名 PART NO. A3-*PA-2SV(71)	製図 DRAWN 05.03.26 野田	設計 DESIGNED 05.03.30 土井	承認 CHECKED 05.03.30 小浜
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-082599-21	製品名 PART NO. A3-*PA-2SV(71)	製図 DRAWN 05.03.26 野田	設計 DESIGNED 05.03.30 土井	承認 CHECKED 05.03.30 小浜
単位 UNITS mm	尺度 SCALE FREE	製品コード CODE NO. CL621	製品コード CODE NO. CL621	製品コード CODE NO. CL621	製品コード CODE NO. CL621

1

2

3

4

5

6

7

8