







Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△			△		
△			△		
△			△		



推奨基板寸法図 (実装面側)



(20, 32, 40, 52, 60, 68, 80 極)



(26, 34, 50 極)

注 1 () 内寸法は、参考値を示します。
2 * * は極数を示します。

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
HIF6B-20DA-1.27DS(71)	CL631-0051-9-71	20	30.95	20.95	11.43	26.67	18.55
HIF6B-26DA-1.27DS(71)	CL631-0052-1-71	26	34.76	24.76	15.24	30.48	22.36
HIF6B-32DA-1.27DS(71)	CL631-0053-4-71	32	38.57	28.57	19.05	34.29	26.17
HIF6B-34DA-1.27DS(71)	CL631-0054-7-71	34	39.84	29.84	20.32	35.56	27.44
HIF6B-40DA-1.27DS(71)	CL631-0055-0-71	40	43.65	33.65	24.13	39.37	31.25
HIF6B-50DA-1.27DS(71)	CL631-0056-2-71	50	50.00	40.00	30.48	45.72	37.60
HIF6B-52DA-1.27DS(71)	CL631-0057-5-71	52	51.27	41.27	31.75	46.99	38.87
HIF6B-60DA-1.27DS(71)	CL631-0058-8-71	60	56.35	46.35	36.83	52.07	43.95
HIF6B-68DA-1.27DS(71)	CL631-0059-0-71	68	61.43	51.43	41.91	57.15	49.03
HIF6B-80DA-1.27DS(71)	CL631-0060-0-71	80	69.05	59.05	49.53	64.77	56.65

1	PBT樹脂	クロ	UL94V-0	2~5	りん青銅	接触部:金めっき 0.2μm min デパワ部:純すめつき 2μm min 下地:ニッケルめっき 2.5μm min
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考	
備考	REMARKS					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-154491-21	製品名 PART NO. HIF6B-*DA-1.27DS (71)	製図 DRAWN HIF 04.02.13	設計 DESIGNED HIF 04.2.14	検図 CHECKED HIF 04.2.14	承認 APPROVED HIF 04.2.14
単位 UNITS mm	フリー SCALE FREE	図番 DRAWING NO. ADC3-154491-21	製図 DRAWN HIF 04.02.13	設計 DESIGNED HIF 04.2.14	検図 CHECKED HIF 04.2.14	承認 APPROVED HIF 04.2.14
製品コード CL	製品名 PART NO. HIF6B-*DA-1.27DS (71)	製品コード CODE NO. CL631	製図 DRAWN HIF 04.02.13	設計 DESIGNED HIF 04.2.14	検図 CHECKED HIF 04.2.14	承認 APPROVED HIF 04.2.14

TO
PCK