

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ +105℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	適合コネクタ	DF63SF-*S-3.96C	電 圧	AC/DC 630V	
	適合電線	UL1007 AWG#16 UL1007 AWG#18	電 流	AWG16	15A (2芯、P=7.92mm)
				AWG18	10A (3芯、P=3.96mm)
性 能					
構造	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
	外観、構造、仕上げ表示	目視、寸法測定器にて測定する。 目視にて確認する。	図面と合致していること。	○	○
電気的性能	接触抵抗	20mV 以下、1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	10 mΩ 以下	○	—
機械的性能	単体挿抜力	□0.8±0.002のゲージにて規格値を満足すること。	差込力 4.5 N 以下 引抜力 0.3 N 以上	○	—
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗:20mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。		○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)		○	—
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。					
△の数	訂正記事		設計	検図	年月日
△					
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	HS. OKAWA	18.08.23
			検 図	SZ. ONO	18.08.23
			担 当	TS. KUMAZAWA	18.08.23
			製 図	TS. KUMAZAWA	18.08.23
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-375078-00-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF63SF-1618SCA	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL680-0706-0-00	△ 1/1