










注 1. 平坦度は0.08mm以内です。


②	めっき仕様
接触部	: 金めっき0.05 μ m以上
リード部	: 金めっき0.05 μ m以上
下地	: ニッケルめっき1 μ m以上
(表面	: 封孔処理)

③ 図示近辺にCAV No.を表示します。


			7	PS	CLEAR(補強用カラー)			
3	銅合金		6	PS	BLACK(プラスチックリール)			
2	銅合金		5	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)			
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	4	PS	CLEAR(エンボスキャリアテープ)			
NO.		MATERIAL	FINISH , REMARKS					
UNITS mm			SCALE 20 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED		WR. FUKUCHI	20210405	DRAWING NO. ADC-396180-51-00		
		CHECKED		TS. MIYAZAKI	20210405	PART NO. BM57B0. 6-10DS/2-0. 3V<51>		
		DESIGNED		KH. ODA	20210405	CODE NO. CL0673-0069-0-51		
		DRAWN		KH. ODA	20210405			
5		6		7		8		



メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：80 μm



4 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル(推奨)



リフロー方式：IRリフロー
リフローは2回以下とします。
1)リフロー部
220℃以上 60秒以下
(ピーク温度250℃)
2)プリヒート部
150～180℃ 90秒～120秒

- 4 この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
追加要因: クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、
その他実装部材等の条件により異なる場合がありますので、
実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。
温度は端子リード部にて測定しています。
5. 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社に
ご連絡を下さい。
6. この製品は、最大900ppmの塩素、最大900ppmの臭素、
および最大1500ppmの塩素と臭素の合計として定義されている
ハロゲンフリー要件を満たしています。
7. この製品はRoHSに準拠しています。

HRS

DRAWING NO.	ADC-396180-51-00
PART NO.	BM57B0. 6-10DS/2-0.3V<51>
CODE NO.	CL0673-0069-0-51

2/3

エンボスキャリアテープ (5:1)

リール形状および寸法 (Free)

C-C (5:1)

E-E (Free)

B-B (5:1)

引き出し方向

10 テーピング (Free)

8. 1リール20,000個巻きです。
9. () 内寸法は参考寸法です。
10. エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。
11. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。
12. このエリアに金めっきが付かない場合があります。

HRS

DRAWING NO.	ADC-396180-51-00
PART NO.	BM57B0. 6-10DS/2-0.3V<51>
CODE NO.	CL0673-0069-0-51