




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。






メタルマスク開口部推奨加工図  
メタルマスク厚さ：80 μm



4 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル(推奨)



リフロー方式：IRリフロー  
リフローは2回以下とします。  
1)リフロー部  
220℃以上 60秒以下  
(ピーク温度250℃)  
2)プリヒート部  
150～180℃ 90秒～120秒

- 4 この温度プロファイルは上記適用条件のものです。  
追加要因: クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、  
その他実装部材等の条件により異なる場合がありますので、  
実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。  
温度は端子リード部にて測定しています。
5. 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社に  
ご連絡を下さい。
6. この製品は、最大900ppmの塩素、最大900ppmの臭素、  
および最大1500ppmの塩素と臭素の合計として定義されている  
ハロゲンフリー要件を満たしています。
7. この製品はRoHSに準拠しています。

HRS

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| DRAWING NO. | ADC-396180-53-00          |
| PART NO.    | BM57B0. 6-10DS/2-0.3V<53> |
| CODE NO.    | CL0673-0069-0-53          |

2/3

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

# エンボスキャリアテープ (5:1)

## リール形状および寸法 (Free)

### C-C (5:1)

### E-E (Free)

### B-B (5:1)

引き出し方向

### 10> テーピング (Free)

8. 1リール1,000個巻きです。  
9. ( ) 内寸法は参考寸法です。  
10> エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。  
11> 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き  
外周終端部はテープ止めします。  
12> このエリアに金めっきが付かない場合があります。

HRS

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| DRAWING NO. | ADC-396180-53-00          |
| PART NO.    | BM57B0. 6-10DS/2-0.3V<53> |
| CODE NO.    | CL0673-0069-0-53          |