




製品名	製品コード	B	C	D
DF40HC(2.5)-10DS-0.4V(58)	—	4.6	1.6	1.0
DF40HC(2.5)-20DS-0.4V(58)	CL684-4126-3-58	6.6	3.6	1.0
DF40HC(2.5)-24DS-0.4V(58)	—	7.4	4.4	1.2
DF40HC(2.5)-30DS-0.4V(58)	—	8.6	5.6	1.5
DF40HC(2.5)-40DS-0.4V(58)	CL684-4112-9-58	10.6	7.6	3.2
DF40HC(2.5)-50DS-0.4V(58)	CL684-4101-2-58	12.6	9.6	3.2
DF40HC(2.5)-60DS-0.4V(58)	CL684-4085-8-58	14.6	11.6	3.2
DF40HC(2.5)-70DS-0.4V(58)	—	16.6	13.6	3.2
DF40HC(2.5)-80DS-0.4V(58)	—	18.6	15.6	3.2
DF40HC(2.5)-90DS-0.4V(58)	—	20.6	17.6	3.2
DF40HC(2.5)-100DS-0.4V(58)	—	22.6	19.6	3.2

注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。

2. 上は、異なる信号のパターンは禁止です。

3. 示近辺にHRSマーク及びCAV NO.を表示します。

4. 60～100芯のゲート位置は示近辺に設定しています。

5. 10～50芯のゲート位置は示近辺に設定しています。

またゲートを設ける為、壁の一部を切り欠く場合があります。

6. 60～100芯には、示近辺に凹部が設けられています。

2	りん青銅	接触部:金めっき 0.05μm MIN	6	PS	CLEAR, 補強用カラー				
		リート' 部:金めっき 0.05μm MIN	5	PS	BLACK, プラスチックリール				
		下地:ニッケル 1μm MIN	4	ホ' リエステル	CLEAR, カハ' ーテーフ'				
1	LCP	BLACK, UL94-0	3	PS	CLEAR, エンホ' スキャリアテーフ'				
部番	材 質	処 理,	備 考	部番	材 質	処 理,	備 考		
UNITS mm		SCALE 10 : 1		△の数	訂 正 記 事		設 計	検 図	年月日
 HIRSE ELECTRIC CO., LTD.	承 認 : M0. ISHIDA		17. 07. 14		図番: ADC-378341-00-00				
	検 図 : TS. MIYAZAKI		17. 07. 14		製品名: DF40HC(2.5)*DS-0.4V<58>				
	設 計 : SH. HOSODA		17. 07. 14		製品 コード CL684				
	製 図 : KT. KUSAKA		17. 07. 14		 				

