

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35 ℃ ～ 85 ℃ (注1)	保存温度範囲	-10 ℃ ～ 60 ℃	
	電 圧	AC/DC 30 V			
	電 流	0.3 A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電氣的性能	接触抵抗	AC 20 mV, 1 kHz, 1 mAで測定する。	100 mΩ 以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	50 MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 100 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的性能	繰り返し動作	10 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 100 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2 ℃、湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗: 100 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 25 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +85 ℃ 時間 30 → 30 分 を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は 2~3 分)	①接触抵抗: 100 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 50 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度25 ppm, 25 ℃, RH 75 % に 96 時間放置する。	①接触抵抗: 100 mΩ 以下 ②機能を損なう異常のないこと。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含みます。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用する。			承認	WR. FUKUCHI	20201225
			検 図	TS. MIYAZAKI	20201225
			担 当	RH. KITAGAWA	20201225
			製 図	DS. HIROWATARI	20201225
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC-352577-53-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	BM15FR0. 8-22DS-0. 35V (53)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0673-1220-1-53	△ 1/1