



Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

◆ 推奨パターン図（実装面側）




◆ メタルマスク開口部推奨加工図

メタルマスク厚さ：100 μm



⑤ 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）



リフロー方式：IRリフロー

リフローは2回以下とします。

1) リフロー部

220°C以上 60秒以下

（ピーク温度250°C）

2) プリヒート部

150~180°C 90秒~120秒

注⑤ この温度プロファイルは上記適用条件のもので、

追加要因：クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、
その他実装部材等の条件により異なる場合がありますので、
実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。
温度は端子リード部にて測定しています。

HRS

DRAWING NO.	ADC-355887-53-00
PART NO.	BM15FR0.8-20DS-0.35V<53>
CODE NO.	CL0673-1227-0-53

2/3

