






Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

推奨パターン (10:1)




□ : 信号 ▨ : グランド ▩ : 絶縁エリア
推奨メタルマスク: 厚み120 μm, 開口率80%


嵌合断面 (20:1)



A-A (20:1)



B-B (20:1)



注) 1. 平坦度は0.1mm以下とする。

2 図示付近にHRSマーク及びCAV No. の表示があります。

			7	PS	CLEAR (補強用カラー)
			6	PS	BLACK (プラスチックリール)
			5	ポリエステル	CLEAR (カバーテープ)
2	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN	4	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)
		リード部 : 金めっき 0.05μm MIN	3	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN
1	LCP	下地 : ニッケルめっき 1μm MIN			リード部 : 金めっき 0.05μm MIN
					下地 : ニッケルめっき 1μm MIN
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS mm		SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE



	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : WR. FUKUCHI	20200831	DRAWING NO.	ADC-359671-58-00			
		CHECKED : TS. MIYAZAKI	20200831	PART NO.	DF40GB<1.5>-10DS-0.4V<58>			
		DESIGNED : RH. KITAGAWA	20200831	CODE NO.	CL684-4224-2-58			
		DRAWN : YK. MITSUISHI	20200828					

	1	2
--	---	---

エンボスキャリアテープ (5:1)

C-C (5:1)

リール形状及び寸法 (FREE)






E-E (FREE)


引き出し方向 →

D-D (5:1)

F (10:1)



- 注) 3. 1リール1000個巻きです。
4. () 内寸法は参考寸法です。
5. エンボス梱包仕様はJIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。
6. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。
7. 数ポケットのうち1つは幅が広がっています。



トレーラ部

5. テーピング (FREE)

リーダー部

HRS

DRAWING NO.	ADC-359671-58-00
PART NO.	DF40GB<1.5>-10DS-0.4V<58>
CODE NO.	CL684-4224-2-58

2/2