




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注 1 . 平坦度は0.08mm以内です。

2 端子めっき仕様

接触部 : 金めっき0.05 μ m以上

リード部 : 金めっき0.05 μ m以上

下地 : ニッケルめっき1 μ m以上


(表面 : 封孔処理)

3 4隅の端子は、金具及びグランド端子として設けております。


4 図示近辺にHRSマーク又はCAV No.を表示します。

5 製品側面に凹みを設ける場合があります。

A-A (50:1)




嵌合断面図 (50:1)



3	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)	6	PS	CLEAR (補強用カラー)
2	りん青銅	2	5	PS	BLACK (プラスチックリール)
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	4	ポリエステル	CLEAR (カバーテープ)
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 10:1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : WR. FUKUCHI	20191212	DRAWING NO.	ADC-329242-51-00
		CHECKED : TS. MIYAZAKI	20191212	PART NO.	BM14B(0.8)-12DS-0.4V(51)
		DESIGNED : KT. KUSAKA	20191211	CODE NO.	CL684-8041-4-51
		DRAWN : MN. SATOH	20191211		


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

◆ 推奨パターン図（実装面側）




◆ メタルマスク開口部推奨加工図

メタルマスク厚さ : 100 μm



⑥ 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）



リフロー方式：IRリフロー

リフローは2回以下とします。

1) リフロー部

220°C以上 60秒以下
(ピーク温度250°C)

2) プリヒート部

150~180°C 90秒~120秒

⑥ 測定は端子リード部にて測定しています。


クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

HRS


DRAWING NO.	ADC-329242-51-00
PART NO.	BM14B<0.8>-12DS-0.4V<51>
CODE NO.	CL684-8041-4-51

2/3


エンボスキャリアテープ (5:1)




C-C (5:1)



B-B (5:1)




E(10:1)





吸着面位置：(0.13)

リール形状及び寸法 (FREE)



D-D (FREE)



⑨ テーピング

リーダ部

7. 1リール8000個巻きです。
8. ()内寸法は参考寸法です。
9. エンボス梱包仕様はJIS C 0806とIEC 60286-3に準拠しております。
10. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き外周終端部はテープ止めします。