

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃～85℃(注1)	保存温度範囲	-10℃～60℃	
	電 圧	30V AC/DC	適合コネクタ	BM25-4P/2-V(**)	
	電 流 Δ	信号端子 0.3 A 電源端子 10.0 A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外觀, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	AC 20 mV, 1 kHz, 1 mAで測定する。	信号端子 30 mΩ以下 電源端子 5 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	10回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 信号端子 30 mΩ以下 電源端子 5 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10~55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃, 湿度 90~95%中に 96時間放置する。	①接触抵抗: 信号端子 30 mΩ以下 電源端子 5 mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55℃→85℃ 時間 30分→30分 を5サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は2~3分)	①接触抵抗: 信号端子 30 mΩ以下 電源端子 5 mΩ以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度25 ppm, 25℃, RH 75% に96時間放置する。	①接触抵抗: 信号端子 30 mΩ以下 電源端子 5 mΩ以下	○	—
	Δ の数	訂正記事	設計	検図	年月日
Δ	1	DIS-H-00001221	TR. YUNOKI	TS. MIYAZAKI	15.12.26
備考			承認	MO. ISHIDA	15.09.18
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。			検図	TS. MIYAZAKI	15.09.18
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用しています。			担当	TR. YUNOKI	15.09.18
			製図	YT. TAKAGI	15.09.18
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-358233-51-00	
HRS	製品規格表		製品名	BM25-4S/2-V(51)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL677-1200-0-51	Δ 1/1