

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ +105℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	適合コネクタ	DF63SF-3S-3.96C	電 圧	AC/DC 630V	
	適合圧着端子	DF63SF-1618SCFA(##)	電 流	AWG#16 : 15 A/pin AWG#18 : 13 A/pin	
		定格電圧	定格電流	過電圧カテゴリ	IP-保護方式
UL, C-UL		AC/DC 600V	上記参照	-	-
TÜV		AC/DC 300V	上記参照	II	IP00
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	10 mΩ 以下	○	-
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ 以上	○	-
	耐電圧	AC 2200 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
機 械 的 性 能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	結合力及び離脱力	適合コネクタで測定する	結合力 20.0 N以下 離脱力 1.0 N以上	○	-
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1~2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2~3分 (室温に1~2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐熱性	温度 +105 ± 2℃中に96時間放置する	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 未使用品の梱包状態に適用。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	SJ. OKAMURA	20210623
			検 図	SZ. ONO	20210623
			担 当	TS. KUMAZAWA	20210623
			製 図	TS. KUMAZAWA	20210623
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-374749-51-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF63SF-2P-7.92TV (51)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0680-0704-0-51	△0 1/2

性		能	
項 目	試 験 方 法	規 格	QT AT
環境的性能	はんだ耐熱性 【リフローはんだ付けの場合】 以下の条件でリフローを行う。 リフロー部：ピーク温度250℃ 10秒以内 220℃以上 60秒以下 予熱部：150～180℃ 90～120秒 リフロー回数：2回以下 裏面でリフローしないこと。 【手はんだの場合】 はんだごて温度 350±10℃、5秒の条件にてはんだ付けを行う。 但し、端子に力は加えないこと。	外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。	○ —
	はんだ付け性 はんだ温度 245℃、浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだでぬれていること。	○ —

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

図番

製品名

製品コード

製品規格表

ヒロセ電機株式会社

SLC-374749-51-00

DF63SF-2P-7.92TV(51)

CL0680-0704-0-51

△

2/2