


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS適合品








推奨基板寸法図












嵌合状態図

注１　推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
：　遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数　：　2回
ピーク温度　：　250℃
230℃以上　：　20～40s
プリヒート温度　：　150～180℃
90～120s ⚠1
２　手ハンダ／ハンダごて温度
：280～300℃　2s以内
３　端子平坦度は0.1㎜以下．
４　推奨基板厚はT=1.6㎜とする．
５　推奨はんだ厚0.15㎜とする．



NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	表面　すずめっき 1μm min 下地　ニッケルめっき　1μm min	5	ポリエステル	
			4	ポリスチレン	
1	PA	黒 UL94V-0	3	黄銅	表面　すずめっき 1μm min 下地　ニッケルめっき　1μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	⚠1	4	DIS-T-00003979	YONGMUN LEE	HH. TSUKUMO	20181119


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HK. UMEHARA 20180906	DRAWING NO.	ADC-384366-00-00
	CHECKED : HH. TSUKUMO 20180906	PART NO.	ZE05-5P-2H
	DESIGNED : YH. MAMADA 20180905	CODE NO.	CL752-2121-0-00 ⚠1 1/2
	DRAWN : MN. SATOH 20180905		

HRS DRAWING FOR REFERENCE


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図




リール詳細寸法



入り数：300個/リール

段ボール寸法

W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H= (51) (mm)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

ASSEMBLY DRAWING	HRS	DRAWING NO.	ADC-384366-00-00
		PART NO.	ZE05-5P-2H
		CODE NO.	CL752-2121-0-00