








Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注 1 リード平坦度: 0.1mm MAX
2 部にパターンがあり、レジスト処理が行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

嵌合相手およびスタッキング高さ(h) (mm)			
レセプタクル品名	DF17#(3.0)-20DS-0.5V(**)	DF17#(4.0)-20DS-0.5V(**)	
ヘッダー品名			
DF17(2.0)-20DP-0.5V(58)	5	6	



2	ポリアミド樹脂 (PA6T)	BEIGE, UL94V-0	8	ポリイミド	吸着テープ, BROWN
1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm min リード部: すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min	7	PS	補強用カラー, CLEAR
NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS	6	PS	プラスチックリール, BLACK
NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
UNITS mm		SCALE 5:1	4	PS	エンボステープ, CLEAR
COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS	3	りん青銅	すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min
DESIGNED		DESIGNED	DATE		
CHECKED		CHECKED	DRAWING NO.		
DRAWN		DRAWN	PART NO.		
APPROVED		APPROVED	CODE NO.		
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		ADC-161716-58-00	DF17(2.0)-20DP-0.5V(58)		
		CL683-0082-1-58	1/2		

