







Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品



推奨基板寸法図

- 注1 推奨温度プロファイル (右表参照)
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアータンク中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s
- 2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
- 3 端子平坦度は0.1mm以下。
- 4 推奨基板厚は1.6mmとする。
- 5 推奨はんだ厚0.15mmとする。
- 6 : パターン禁止エリア



2	黄銅	表面: すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min	6	ポリイミド	吸着テープ
1	PA	黒 UL94V-0	5	ポリエステル	
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	4	ポリスチレン	
			3	黄銅	表面: すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00006748	DESIGNED YH. MAMADA
APPROVED : HK. UMEHARA		20190607		DRAWING NO. ADC-368645-00-00	
CHECKED : HK. UMEHARA		20190607		PART NO. ZE05-4P-2V	
DESIGNED : YH. MAMADA		20190607		CODE NO. CL752-2301-0-00	
DRAWN : MINTAE KANG		20190607			

