






Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV・RoHS適合品




- 注1. 推奨温度プロファイル(右表参照)
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 30~60s
プリヒート温度 : 130~180℃, 60~120s
2. 手ハンダ/ハンダごて温度: 280~300℃ 2s以内
3. 推奨基板厚は1.6^{+0.2}₀mmとする。
4. 推奨メタルマスク厚は0.15mmとする。

推奨基板パターン




コネクタ嵌合図




3	黄銅	錫めっき					
2	PA	黒	5	銅合金	錫めっき		
1	黄銅	錫めっき	4	PA	黄土色		
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 3	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00005137	DESIGNED KN. MIKAMI	CHECKED MO. OKADA	DATE 20190911
		APPROVED : KI. HIROKAWA	20190903	DRAWING NO.	ADC-387429-00-00		
		CHECKED : MO. OKADA	20190902	PART NO.	GT43-1P-H(H)		
		DESIGNED : KN. MIKAMI	20190902	CODE NO.	CL753-1025-0-00		
		DRAWN : KN. MIKAMI	20190902				

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

トレーA(1:2)




トレーB(1:2)



梱包仕様内容

- ①専用トレーA, Bにコネクタを入れる。
- ②専用トレーを同じ向きに合わせ、トレーA,トレーBを交互に6段分を1セットとして重ね、PPバンドで止める。
ただし、1番上は空トレーとする。
1トレーあたりの入り数：70個
- ③段ボールに2セット入れる。
700個/箱



HRS

DRAWING NO.	ADC-387429-00-00
PART NO.	GT43-1P-H(CH)
CODE NO.	CL753-1025-0-00

1/2