


1. 適用範囲

本技術指定書は、ZE064-2022SCF 圧着端子(CL753-2001-0)の圧着品質基準について規定する。

2. 適合電線

- 適合芯線サイズ：0.3～0.5SQ
- 適合被覆外径：φ1.4～φ1.7


3. 品質基準



項 目		寸 法(mm)
被覆位置	A	0.3～0.8
芯線先端位置	B	0.1～0.6
ベルマウス	C1	0.1～0.5
	C2	0.5 max
ベンドアップ	D	2° max
ベンドダウン	E	3° max
ツイスト	F	±2° max
ローリング	G	±5° max
ストリップ長	H	4.0～4.3
ワイド	芯線部	I 1.5 max
	被覆部	J 1.8 max
圧着バリ高さ	K	0.12 max
カットオフタブ	L	0.1 max

△ M寸法削除

P拡大図



注1. クリンプハイトは圧着条件表を参照下さい。

注2. 圧着により端子が被覆に噛みこむ可能性があります、製品機能上は問題ありません。

注3. 圧着した端子がハウジングへ入ることを確認して下さい。

COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△ 2	DIS-T-00012424	TY. MOGI	HH. TSUKUMO	20211217
T I T L E		HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
ZE064-2022SCF		APPROVED	HK. UMEHARA	20181210
圧着品質基準書		CHECKED	HH. TSUKUMO	20181207
		CHARGED	YONGMUN LEE	20181207
		WRITTEN	YONGMUN LEE	20181207
TECHNICAL SPECIFICATION		ATAD-T0667-00	△	1/1