
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格				
定　格	使用温度範囲	-40 °C ～ +125 °C	保存温度範囲	-10°C ～ +60 °C(注1)
	電　流	2　A	保存湿度範囲	相対湿度　85%以下 （但し結露が無いこと）
	電圧	△2 AC/DC　60 V		
	適合電線	AWG20~22	被覆外形	φ1.4~φ1.7mm

性　能

	項　目	試　験　方　法	規　格	QT	AT
構造	外観,構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電気的性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	8 mΩ以下	○	－
	低電圧,低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz)で測定する。	8 mΩ以下	○	－
機械的性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 16 mΩ以下 ② 破損,ひび,部品のゆがみがないこと。	○ ○	－ －
	耐振性	周波数20～200Hz(加速度88m/s²一定) 掃引時間3min(往復) 上記条件で3方向各 3 時間試験する。	① 1μs以上の間、7Ω以上の電気的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 16 mΩ以下 ③ 破損,ひび,部品のゆがみがないこと。	○ ○ ○	－ － －
	耐衝撃性	ピーク加速度981m/s²、作用時間6msで上下左右前後の6方向に対し、各3回試験する。	① 1μs以上の間、7Ω以上の電気的瞬断がないこと。 ② 破損,ひび,部品のゆがみがないこと。	○ ○	－ －
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90～95%中に96時間放置する。	① 接触抵抗: 16 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損,ひび,部品のゆがみがないこと。	○ － ○	－ － －
	熱　衝　撃	温度-40→常温→125℃→常温 時間 30→　5 → 30 → 5分　　を 1000サイクル試験する。	① 接触抵抗: 16 mΩ以下 ② 破損,ひび,部品のゆがみがないこと。	○ ○	－ －
	耐　熱　性	温度140℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 16mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○ ○	－ －
	耐　寒　性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 16mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○ ○	－ －
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm，湿度75%RH以上の常温の亜硫酸ガス中に非嵌合状態で96時間放置する。	接触抵抗: 16mΩ以下	○	－
	耐高圧洗浄 △2	120℃120時間加熱後、①～④の位置にて、吐出水圧10MPa、30秒、温度80℃を噴射する。取付台を5r/minで回転させる。 	① パネル内部に水の侵入なきこと。 ② 絶縁抵抗 100 MΩ以上	○ －	－ －

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	2	DIS-T-00005917	AN. SAIKI	HH. TSUKUMO	20200312

備考
(注1)保存とは、未使用品に対する長期保管状態を表します。

承　認	HK. UMEHARA	20170607
検　図	AH. EDASHIGE	20170607
担　当	HH. TSUKUMO	20170607
製　図	HH. TSUKUMO	20170607

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目		図番	SLC-372040-00-00
HRS	製 品 規 格 表	製品名	ZE064-2022PCF
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL753-2002-0-00　△2　1/1