

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃～+125℃	保存温度範囲	-10℃～+60℃(注1)	
	電 流	2 A	保存湿度範囲	相対湿度 85%以下 (但し結露が無いこと)	
	電 圧	AC/DC 60V			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	10 mΩ以下	—	—
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	AC 10mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で 測 定する。	10 mΩ以下	—	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 1000Vの電圧を1分間印加する。	絶縁破壊がないこと。	—	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗：20 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○	— —
	耐振性	周波数20～200Hz(加速度44m/s ² 一定) 掃引時間3min(往復) 上記条件で3方向各 3 時間試験する。	① 1μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断 がないこと。 ② 接触抵抗：20 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— — ○	— — —
	耐衝撃性	ピーク加速度981m/s ² 、作用時間6msで上下左 右前後の6方向に対し、各3回試験する。	① 1μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断 がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○	— —
	ロック強度	かん合軸方向に引張り、ロックが破壊した際 の力を測定する。	① 100N以上であること。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90～95%中に96時間放置 する。	① 接触抵抗：20 mΩ以下 ② 絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○ ○	— — —
	熱 衝 撃	温度 -40→常温→125℃→常温 時間 30→ 5 → 30 → 5分 を 1000サイクル試験する。	① 接触抵抗：20 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	— ○	— —
	耐 熱 性	温度140℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗：20mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	— ○	— —
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗：20mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	— ○	— —
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm、湿度75%RH以上の常温の亜硫酸ガ ス中に非嵌合状態で96時間放置する。	① 接触抵抗：20 mΩ以下	—	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考 (注1) 保存とは、未使用品に対する長期保管状態を表します。			承認	AH. EDASHIGE	20220615
			検 図	AH. EDASHIGE	20220615
			担 当	MH. SHOUJI	20220615
			製 図	CHANGSHEN ZHOU	20220615
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-399093-00-00		
	製品規格表		製品名	ZH05-32DP-R	
	製品コード		CL0756-2220-0-00		
	製品名		CL0756-2220-0-00		