

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -40℃ ～ +105℃	保存温度範囲	(注2) -10℃ ～ +60℃	
	電 流	3 A	保存湿度範囲	相対湿度 85%以下 (但し結露が無いこと)	
	電 圧	AC 250V			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	△1 QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電氣的性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	30 mΩ以下	○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	30 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上 △1	○	—
	耐電圧	AC 1000Vの電圧を1分間印加する。 △1	絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的性能	単体挿抜力	現物にて100mm/minで測定する。 △1	差込力 4.9 N以下 △1	○	—
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗：60 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○ ○	— —
	耐振性	周波数 20 ～ 400 Hz、 △1 加速度43.1 m/s ² で3方向各 3 時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗：60 mΩ以下 △1 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○ ○ ○	— — —
	耐衝撃性	振動数20～50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗：60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○ ○ ○	— — —
	ロック強度	98N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	○ ○	— —
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90～95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗：60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○ ○ ○	— — —
	熱 衝 撃	温度-40→常温→120℃→常温 時間 30→ 5 → 30 → 5分 △1 を 1000サイクル試験する。	① 接触抵抗：60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○ ○ ○	— — —
	耐 熱 性	温度105℃中に300時間放置する。	① 接触抵抗：60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○ ○	— —
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗：60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○ ○	— —
	耐亜硫酸ガス性	濃度500ppm、8時間放置する。	① 接触抵抗：60 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○ ○	— —
	はんだ耐熱性	指定の温度プロファイルに2回通して試験する。	外観の変形及び端子などに著しいガタの無いこと。	○	—
	はんだ付け性	指定の温度プロファイルにてはんだ付けを行う。	はんだ付け面95 %以上が新しいはんだでぬれていること。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	8	DIS-T-00010857	TY. IKEDA	HH. TSUKUMO	20210901
備考 注1. 通電時の温度上昇を含む。 注2. 保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			承認	HK. UMEHARA	20200928
			検 図	HH. TSUKUMO	20200927
			担 当	DONGCHAN KIM	20200924
			製 図	AN. SAIKI	20200917
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-169260-60-00	
	HRS 製品規格表 ヒロセ電機株式会社		製品名	GT25H-32DP-2. 2V (60)	
製品コード			CL0775-0053-7-60	△1 1/1	