

Apr.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -40 °C ~ +105 °C	保存温度範囲	(注2) -10 °C ~ +60 °C	
	電 流	3 A	保存湿度範囲	相対湿度 85%以下 (但し結露が無いこと)	
	電 圧	AC 250V			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外觀、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	30 mΩ以下	-	-
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	30 mΩ以下	-	-
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	-
	耐電圧	AC 650Vの電圧を1分間印加する。	絶縁破壊がないこと。	○	-
機 械 的 性 能	単体挿抜力	-の鋼製のピンで測定する。	差込力 - N以下 引抜力 - N以上	-	-
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 60 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	-	-
	耐振性	周波数 20 ~ 200 Hz, 加速度43.1 m/s ² で3方向各 3 時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 30 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	-	-
	耐衝撃性	振動数20~50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	ロック強度	98N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	○	-
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度60°C、湿度90~95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗: 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	-	-
	熱 衝 撃	温度-40→常温→85°C→常温 時間 30→ 5 → 30 → 5分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗: 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐 熱 性	温度105°C中に300時間放置する。	① 接触抵抗: 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	-
	耐 寒 性	温度-40°C中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	-
	耐亜硫酸ガス性	濃度500ppm, 8時間放置する。	① 接触抵抗: 60 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	-	-
	はんだ耐熱性	指定の温度プロファイルに2回通して試験する。	外觀の変形及び端子などに著しいガタの無いこと。	○	-
	はんだ付け性	指定の温度プロファイルにてはんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の 95 %以上が新しいはんだでぬれていること。	○	-
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	HK. UMEHARA	20200824
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	HH. TSUKUMO	20200824
注2. 保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担 当	DONGCHAN KIM	20200824
			製 図	AN. SAIKI	20200824
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-169601-00	
HRS	製品規格表		製品名	GT25-16DS-HU	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL775-0066-9-00	△ 1/1