

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35℃ ～ +85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	40% ～ 80% (注2)	保存温度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	電 圧	AC/DC 100 V	適合コネクタ	DF19*-20P-1H(##) DF19-20P-1V(##)	
	電 流	0.5A/pin			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表 示	目視にて確認する。		○	○
備考					
(注1) 通電時の温度上昇を含む。					
(注2) 結露のないこと。					
(注3) 結線前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 結線後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。					