

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品





ピン配列


20 40 19 39 18 38 17 37 16 36 15 35 14 34 13 33 12 32 11 31 10 30 9 29 8 28 7 27 6 26 5 25 4 24 3 23 2 22 1 21




基板寸法推奨図







注１　推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
：　遠赤外線・エアー、大気または窒素中
リフロー回数　：　2回
ピーク温度　：　250℃
230℃以上　：　20～40s
プリヒート温度　：　150～180℃
60～120s
２　手ハンダ／ハンダごて温度
：280～300℃　2s以内
３　端子平坦度：0.1mm以下
４　推奨基板厚：1.6mm
５　推奨はんだ厚：0.15mm



NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	黄銅	すずめっき	6	PET樹脂	
2	黄銅	すずめっき	5	ポリスチレン	
1	PA	クロ	4	黄銅	すずめっき

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△2	1	DIS-T-00006626	DONGCHAN KIM	HH. TSUKUMO	20200902


HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	AR. SHIRAI	20181015	DRAWING NO. ADC-361742-10-00
CHECKED	HS. OZAWA	20181015	PART NO. GT25H2-40DP-2.2H(10)
DESIGNED	YT. TAKANASHI	20181015	CODE NO. CL775-0090-3-10 △2 1/2
DRAWN	YT. TAKANASHI	20181015	


HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


梱包仕様図



⚠2 リール詳細寸法(FREE)



ダンボール詳細寸法(FREE)



梱包箱サイズ
W=(405)(mm)
D=(405)(mm)
H=(79) (mm)

1リール/箱

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-361742-10-00
	PART NO.	GT25H2-40DP-2.2H(10)
	CODE NO.	CL775-0090-3-10 ⚠2 2/2