



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品











ピン配列
6 12 5 11 4 10 3 9 2 8 1 7



基板寸法推奨図

注１　推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
：　遠赤外線・エアー、大気または窒素中
リフロー回数　：　2回
ピーク温度　：　250℃
230℃以上　：　20～40s
プリヒート温度　：　150～180℃
60～120s
２　手ハンダ／ハンダごて温度
：280～300℃　2s以内
３　端子平坦度：0.1㎜以下
４　推奨基板厚：1.6㎜
５　推奨はんだ厚：0.15㎜



HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	黄銅	すずめっき	6	PET樹脂	
2	黄銅	すずめっき	5	ポリスチレン	
1	PA	クロ	4	黄銅	すずめっき

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△2	1	DIS-T-00006626	DONGCHAN KIM	HH. TSUKUMO	20200902

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	AR. SHIRAI	20180622
CHECKED	HS. OZAWA	20180622
DESIGNED	YT. HAYAKAWA	20180622
DRAWN	GYEONGMIN LEE	20180622

DRAWING NO.	ADC-361744-10-00
PART NO.	GT25H2-12DP-2.2H(10)
CODE NO.	CL775-0092-9-10


△2　1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


梱包仕様図



⚠2 リール詳細寸法(FREE)



ダンボール詳細寸法(FREE)



梱包箱サイズ
W=(405)(mm)
D=(405)(mm)
H=(51) (mm)

1リール/箱

HRS DRAWING FOR REFERENCE

DRAWING NO.	ADC-361744-10-00
PART NO.	GT25H2-12DP-2.2H(10)
CODE NO.	CL775-0092-9-10 ⚠2 2/2