



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS適合品

NOTE


- 推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式：遠赤外線、エアー大気中または窒素。
リフロー回数：2回
ピーク温度：250℃
230℃以上：20~40s
プリヒート温度：150~180℃、60~120s
- 手ハンダ/ハンダごて温度：280~300℃ 2s以内
- 端子平坦度は0.1以下とする。
- 推奨基板厚はT=1.6mm。
- はんだ厚さ0.15で問題ないこと。




A(4:1)



基板推奨寸法図



嵌合状態図




パネル寸法図

2	PPS	ライトグレー			
1	銅合金	すずめっき	3	黄銅	すずめっき
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 2:1	△の数 1	訂正記事 DIS-T-00001389	設計 MH. SHOUJI
	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	承認: AR. SHIRAI 検図: NH. NAKATA 設計: TS. KUBOTA 製図: TS. KUBOTA	11.03.25 11.03.24 10.10.01 10.10.01	図番: ADC3-168176-00 製品名: GT32-10P-1.5H 製品コード: CL782-0001-1-00	検図 KI. HIROKAWA
					年月日 16.08.24


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

- ①. 専用トレイにコネクタを入れる。(トレイ形状図参照)
1トレイあたりの入り数：77個
- ②. 専用トレイを交互に6段分重ねてPPバンドで止める。
ただし、一番上は空トレイとする。
- ③. ダンボール(W=270 H=150 D=360)に入れる。
1箱あたりの入り数：385個



トレイ形状図(1:4)



ダンボール梱包図

HRS

図番： ADC3-168176-00
製品名： GT32-10P-1.5H
製品コード： CL782-0001-1-00

2/2