

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					.	△					.
△					.	△					.
準処規格											
定 格	電 圧 (1)	— ~ —	AC — V	—		適合ケーブル		—			
			DC — V								
	電 流 (1)	— ~ —	— A	—		使用温度範囲		— ℃ ~ — ℃			
	電 力	—				適合端子		DF1B-30PCF (CL541-0686-0) DF1B-30PCFB (CL541-0688-5)			
	特 殊 性	—				適合プレス		CM-105 (CL901-0005-4)			
性 能											
No.	項 目 名 称		条 件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC 2-075301及び準拠規格に適合のこと。			—	—	—	—	○	○
2	表 示		同 上			—	—	—	—	○	○
3	絶 縁 抵 抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。			—	—	—	MΩ	—	—
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—
		コ ン タ ク ト	DC Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—
5	耐 電 圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			—	—	—	—	—	—
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。			—	—	—	—	—	—
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			—	—	—	gf	—	—
			規格値を満足すること。			—	—	—	kgf	—	—
9	耐 湿 性	温度 ℃湿度 % 時間で			高温時	—	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後	—	—	—	MΩ	—	—
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—
12	耐 温 度 サ イ ク ル		℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。			—	—	—	mΩ	—	—
		コ ン タ ク ト	同 上			—	—	—	mΩ	—	—
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—
備 考						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
						主技 94.4.13 村上	主技 94.4.18 米村	主技 94.4.15 白石	主技 94.4.10 相馬	主技 94.4.10 相馬	
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製 品 名	AP105-DF1B-30P		
旧 CL		CL — —		図 番	SLC4-075301-		製 品 コード	CL 901-4519-3-			
旧 図		SLC4 — —									

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目