Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					

適 用 規 格

定 格	電源	単相 AC100 V 50/60 Hz	重量	約10kg
	消費電力	—	適合ｸﾗﾝﾌﾟ金具	040CLAMP-6 313-0604-0
	空気源	—		
	消費空気量	—		
	使用温度範囲	—		
			適合電線	—
			適合設備	HOS-7 902-0132-8

性 能

	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する	図面と合致していること	○	○
	表示	目視にて確認する。	図面と合致していること	○	○
	ｸﾘﾝﾌﾟﾊｲﾄ（ｼｰﾙﾄﾞ圧着部）	ﾌﾟﾚｰﾄﾞﾏｲｸﾛﾒｰﾀにて測定する。	0.82[mm]～0.88[mm]	○	○
	ｸﾘﾝﾌﾟﾊｲﾄ（外被圧着部）	ﾌﾟﾚｰﾄﾞﾏｲｸﾛﾒｰﾀにて測定する。	0.88[mm]～0.94[mm]	○	○

備 考	製図	担当	検図	承認	出図
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。	生技 09.10.1 福本	生技 09.10.1 福本	09.10.1		

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

TO
PE

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品規格表	製品名 040CLAMP-6/CR-AD2
旧CL	図番 SLC4－ 276128	製品ｺｰﾄﾞ CL 902-3221-2

1/1

生書記001-1