







Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS適合品




嵌合状態図




推奨基板寸法図



- 注1 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアータンク中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s
- 2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
- 3 端子平坦度は0.1mm以下。
- 4 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
- 5 推奨はんだ厚0.15mmとする。
- 6 : パターン禁止エリア



				6	ポリイミド	吸着テープ			
				5	ポリエステル				
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min		4	ポリスチレン				
		下地：ニッケルめっき 1μm min		3	黄銅	表面：すずめっき 1μm min			
1	PA	グレー UL94V-0					下地：ニッケルめっき 1μm min		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm			SCALE 2 : 1		COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00006748	DESIGNED YH. MAMADA	CHECKED HH. TSUKUMO	DATE 20200920
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :HK. UMEHARA		20190607		DRAWING NO. ADC-388131-00-00			
		CHECKED :HK. UMEHARA		20190607		PART NO. ZE05H-4P-2V(A)			
		DESIGNED :YH. MAMADA		20190607		CODE NO. CL752-2320-0-00			
		DRAWN :MINTAE KANG		20190607		 1/2			

