




適用電線

内部導体断面積	絶縁体外径	外部導体外径	シース外径
0.1～0.18	1.5～2.0	2.0～2.5	2.6～3.4

※ 2 ストリップ仕様

L1	7.9±0.6	△	L2	10.3±0.3	L3	13.4±0.3
----	---------	---	----	----------	----	----------

管理箇所

圧着位置	A	※ 3 0.1～0.8	B	※ 4 0～0.8
	C	※ 5 1.0～3.2	D	※ 6 0.4～1.2
バンドダウン	E	3°以内	F	5°以内
バンドアップ	G	5°以内	H	3°以内
ローリング	I	± 5°以内	J	± 5°以内
ツイスト	K	± 5°以内	L	± 5°以内
カットオフタブ	M	0.3 以下	N	0.3 以下
圧着バリ高さ	O	0.05 以下		
遮蔽板ハイト	X 2	2.78～2.93		
遮蔽板ワイド	S	4.9～5.1		

(注記)

- ※ 1 クリンプハイト (X 1、Y、Z) は圧着条件表参照
※ 2 ストリップ仕様は推奨値であり、上記寸法内で端末処理すれば、圧着位置寸法をすべて満足できるという訳ではありません。
実際に圧着した物の寸法を見ながら調整して下さい。
※ 3 A 寸法は推奨値であり、ワイヤーバレルから内部導体が目視できれば品質的に問題ありません
※ 4 ただし、ワイヤーバレルで絶縁体を噛みこまないこと
※ 5 ただし、シールド線よりも絶縁体の方が長いこと
※ 6 ただし、シールドバレルで被覆を噛みこまないこと
※ 7 断面 X X 形状について P、Q < X 2 となること (ケース 1 参照) R > X 2 となる形状は不可とする (ケース 2 参照)

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△	1	DIS-T-00005511	NK.IKUTA	MO.OKADA	20191203
TITLE GT43-2428/1.6-2.9SCF 圧着品質基準書			HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
			APPROVED	KI.HIROKAWA	20180403
			CHECKED	KI.HIROKAWA	20180403
			DESIGNED	NK.IKUTA	20180403
			WRITTEN	DS.HIROWATARI	20180403
TECHICAL SPECIFICATION			ATAD-T0692-00		△ 1 / 1