








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV・RoHS適合品



推奨パネル寸法図



注1. 推奨温度プロフィール (右表参照)

リフロー回数 : 2回

ピーク温度 : 250°C

230°C以上 : 30~60s


プリヒート温度 : 130~180°C、60~120s

2. 手ハンダ/ハンダごて温度: 280~300°C 2s以内


3. 推奨基板厚は $1.6^{+0.2}_{-0.1}$ mmとする。

4. 推奨メタルマスク厚は0.15mmとする。

推奨基板パターン




コネクタ嵌合図




3	黄銅	錫めっき					
2	PA	黒	5	銅合金	錫めっき		
1	黄銅	錫めっき	4	PA	緑		
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 3	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00003144	DESIGNED NK. IKUTA	CHECKED KI. HIROKAWA	DATE 18.04.05
		APPROVED : KI. HIROKAWA	17.05.16	DRAWING NO.	ADC-377150-00-00		
		CHECKED : KI. HIROKAWA	17.05.16	PART NO.	GT43-1P-H(B)		
		DESIGNED : NK. IKUTA	17.05.16	CODE NO.	CL753-1013-0-00		
		DRAWN : NK. IKUTA	17.05.16				

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

トレーA(1:2)




トレーB(1:2)



梱包仕様内容

- ①専用トレーA, Bにコネクタを入れる。
- ②専用トレーを同じ向きに合わせ、トレーA,トレーBを交互に6段分を1セットとして重ね、PPバンドで止める。
ただし、1番上は空トレーとする。
1トレーあたりの入り数：70個
- ③段ボールに2セット入れる。
700個/箱



HRS

DRAWING NO.	ADC-377150-00-00
PART NO.	GT43-1P-H(B)
CODE NO.	CL753-1013-0-00

1/2