

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -40℃ ～ +105℃ △4	保存温度範囲	-40℃ ～ +105℃ △4	
	電 流	1 A	電 圧	DC 50V	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	50 mΩ以下	○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA（DC 又は 1000 Hz）で測定する。	50 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 500Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 20 ～ 200 Hz、 加速度43.1 m/s ² で3方向 3 時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 100 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	振動数20～50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 100 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	ロック強度	100N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	○	—
環境的 性能	耐 湿 性	温度60℃、湿度90～95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	熱 衝 撃	温度-40℃→5～35℃→105℃→5～35℃ △4 時間 30→ 5 →30 →5分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗： 100 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 熱 性	温度105℃中に300時間放置する。	① 接触抵抗： 100mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗： 100mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm、96時間放置する。	接触抵抗： 100 mΩ以下	○	—
	はんだ耐熱性	指定の温度プロファイルに2回通して試験する。	外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度245℃、浸漬時間3秒のはんだ付けを行う。	はんだ浸漬面95%以上が新しいはんだで 濡れていること。	○	—
△4	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	3	DIS-T-00003792	NK. IKUTA	MO. OKADA	20180927
備考 注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. 最小基板厚0.8mm。 注3. 環境・耐久試験後の外部導体の接触抵抗は、150mΩ以下。			承認	KI. HIROKAWA	20170705
			検 図	MO. OKADA	20170705
			担 当	NK. IKUTA	20170705
			製 図	GYEONGMIN LEE	20170705
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-377150-00-00	
	製 品 規 格 表		製品名	GT43-1P-H(B)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL753-1013-0-00	△4 1/1