

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃～ +105℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	適合コネクタ	DF51B-4/10EP-2A-4PRT(##)	電 流	AWG 22～26 : 2.0A/pin(注4)	
	適合端子	DF11-22SC (F) A(##) DF11-2428SC (F) A(##) DF11-30SC (F) A(##)		AWG 28 : 1.0A/pin AWG 30 : 0.5A/pin △	
電 圧	AC/DC 250V	UL・C-UL 規 格	電 圧	AC/DC 30V	
			電 流	AWG 22～26 : 2.0A AWG 28 : 1.0A AWG 30 : 0.5A	

性 能

	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外觀、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	結合力及び離脱力	適合コネクタで測定する。	結合力 35.5N以下 離脱力 2.5N以上	○	—
	嵌合保持力	適合コネクタで測定する。	30N以上	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		○	—
環 境 的 性 能	コンタクトの引抜き力	ハウジングを固定し電線を引張った際の強度を測定する。	11.8N以上	○	—
	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)	①絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①絶縁抵抗 : 1000 MΩ以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐熱性	温度 +105 ± 2℃中に96時間放置する。		○	—
	耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する。		○	—

備考

(注1) 通電時の温度上昇を含む。
 (注2) 結露のないこと。
 (注3) 未使用品の梱包状態に適用。
 (注4) 1PORT、4PORT側共にAWG22使用時、1PORT側の端子No. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10を0.5A/pin以下で使用する場合は、1PORT側の端子No. 5, 6の定格電流は6A/pinとする。その際、4PORT側の各端子No. 1, 4の定格電流は1.5A/pinとする。△

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	2	DIS-H-00021482	SN. MIWA	TT. OHSAKO	20240926
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512 (適応規格JIS C 5402) を適用している。			承認	SJ. OKAMURA	20240725
			検 図	TT. OHSAKO	20240725
			担 当	SN. MIWA	20240725
			製 図	SN. MIWA	20240725
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC-405053-00-00		
HRS	製品規格表		製品名	DF51B-10S-2C	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0543-5138-0-00	△ 1/1